

Typové schválení

třída



Vysoce přesná

# Počítací váha

Model **KPZ 2-04-3**  **KPZ 2-04E-3**

Vnitřní dělení až 1/ 600.000

Rozlišení na displeji až 1/ 30.000 dílků

Robustní konstrukce

Nízká cena

Velký výkon

Funkce sčítání



Manuální tára

Nastavení nuly

220 V/ Bateriový provoz

RS232 (příslušenství)

Tiskárna čárových kódů (příslušenství)



Za přípl. Za přípl. Za přípl. Za přípl. Za přípl. Za přípl.



Vysoká citlivost za nízkou cenu  1

# Vysoce přesná počítací váha

## Model KPZ 2 - 04 - 3, KPZ 2 - 04E - 3



www.kpzwaagen.de

Tato vysoce citlivá přesná váha je vhodná pro veškeré aplikace technologického vážení, díky vysokému rozlišení displeje a několikanásobně většímu vnitřnímu dělení. Jejími vlastnostmi a technickou specifikací je zaručeno vysoce přesné počítání kusů. Robustní konstrukce, šetřič baterií, vestavěná výměnná baterie, jasně viditelné 3 LCD displeje a membránová klávesnice odolná proti prachu a stříkající vodě umožňuje se této váze stát Vaším každodenním pomocníkem **Váhu lze dodat také ve verzi úředně ověřitelné s rozlišením 3.000 dílků** □ □

### Standardní funkce :


- ✓ Rozlišení displeje : 1/30.000 nebo 1/15.000, vnitřní dělení 1/600.000 nebo 1/300.000
- ✓ naprogramovaný automatický postup kalibrace.
- ✓ Automatické nastavení nuly, počítání kusů.
- ✓ Tára po celém váhícím rozsahu . Hodnotu táry lze zadat stisknutím klávesy při položení zátěže na plošinku □ nebo pomocí numerické klávesnice.
- ✓ Možnost zadat 10 jednotkových hmotností pro počítání kusů do paměti . Tyto předvolené hodnoty jsou uživatelem jednoduše z paměti vyvolány a mohou být také jednoduchým způsobem obměňovány.
- ✓ 3 LCD prosvícené displeje, zobrazující hmotnost, jednotkovou hmotnost a počet kusů .
- ✓ Set-pointy, indikace dosažené předvolené hodnoty hmotnosti či počtu kusů audiosignálem.
- ✓ Odnímatelná plošinka z nerezové oceli, lze tedy váhu snadno čistit .

<b>0-9</b>	Klávesa pro zadávání číselných hodnot .
<b>CE</b>	Klávesa na vymazání hodnot z paměti např. sečtená hmotnost, tára, setpointů □ .
<b>→0←</b>	1. Klávesa nulování váhy . 2. Pomocí této klávesy lze nastavit prosvícení displeje
<b>↔T↔</b>	Klávesa pro potvrzení hodnoty táry nebo nulování váhy .
<b>•••••</b>	Klávesa pro potvrzení jednotkové hmotnosti vzorku v počítacím programu .
	Klávesa pro potvrzení zadané jednotkové hmotnosti .
<b>↗</b>	1. Klávesa pro vyvolání příslušné funkce 2. Klávesa pro nastavení audio signálu při předvoleném počtu kusů či předvolené hmotnosti .
<b>↻</b>	1. Klávesa pro přenos dat pomocí výstupu RS 232 4 možnosti □ . 2. Potvrzení hodnot
<b>→R</b>	Klávesa pro vyvolání položek z paměti např. sečtená hmotnost, tára, setpointů □ .
<b>M+</b>	Klávesa pro přičtení hmotností či počtu kusů do paměti .
<b>MC</b>	Klávesa pro vymazání všech hodnot nasčítaných v paměti

(Pro váživost 3 kg je rozměr plošiny 225 x 280 mm)

### Volitelná příslušenství:

Váha může být dodávána pomocí sériového interface RS 232 □ . K výstupu lze připojit jehličkovou tiskárnu nebo tiskárnu čárových kódů .



### Specifikace:

Rozměr plošinky: 25 x 32 cm

Typ	Váživost	Dílek	Ověření	Tára	Napájení	Provozní teplota	Obj . č .
KPZ 2-04-3/3000	3.000 g	0,2 g	Ne	100%	230 V/50Hz kabelem nebo vestavěným akumulátorem	-10 až □40°C	2045030000
<b>KPZ 2-04E-3/3000</b>	<b>3.000 g</b>	<b>1,0 g</b>	<b>Ano</b>				<b>204E303000</b>
KPZ 2-04-3/6000	6.000 g	0,2 g	Ne				2043006000
KPZ 2-04-3/6k	6.000 g	1,0 g	Ne				2045006000
<b>KPZ 2-04E-3/6000</b>	<b>6.000 g</b>	<b>2,0 g</b>	<b>Ano</b>				<b>204E306000</b>
KPZ 2-04-3/15k	15.000 g	1,0 g	Ne				2045150000
<b>KPZ 2-04E-3/15000</b>	<b>15.000 g</b>	<b>5,0 g</b>	<b>Ano</b>				<b>204E315000</b>
KPZ 2-04-3/30000	30.000 g	1,0 g	Ne				2043300000
KPZ 2-04-3/30k	30.000 g	2,0 g	Ne				2045300000
<b>KPZ 2-04E-3/30000</b>	<b>30.000 g</b>	<b>10,0 g</b>	<b>Ano</b>				<b>204E330000</b>

KPZ – Váhy, s.r.o. • tel.: (+420) 283 851 500 • fax.: (+420) 283 851 904 • e-mail: [kpz@kpz-vahy.cz](mailto:kpz@kpz-vahy.cz)

## Váhy KPZ – KVALITNÍ, ROBUSTNÍ a LEVNÉ !!!